

LOCKERNDER ROSTLÖSER NOXYDOL

FUNKTION

Löst und lockert

- Festsitzende mechanische Vorrichtungen
 - Bolzen, Schrauben, Muttern, Stifte, Kabelzüge
- Enthält weder Silikon, Säure noch chlorierte Lösungsmittel

Technische Daten

Spezifikationen	Eigenschaften
Aussehen	Dünnflüssige hellgelbe Flüssigkeit
Dichte	0,81
Anfangsdestillationstemperatur	80°C.
Flammpunkt	>60°C (geschlossener Tiegel, nach ABEL PENSKY)
Kompatibilität	Kälteunempfindlich (Wirkstoff), wasserunlöslich Löslich in Lösemitteln auf Mineralölbasis
Treibgas	Butan-Propan

Anwendung

Gebrauchsanweisung

- Auf die zu behandelnde Stelle auftragen.
- Einen Moment einwirken lassen und die Vorrichtung bewegen.
- Wenn eine Verbindung sehr fest sitzt, keine Gewalt anwenden, sondern Schritt wiederholen und Mittel für einige Stunden einwirken lassen.
- Bei der erneuten Montage, die Verbindung mit einem Fett oder einem wasserverdrängenden Schmiermittel schützen

Reinigung der Geräte

- Jedes mit dem zu lösenden oder zu schmierenden Teil kompatibles Lösungs- oder Reinigungsmittel

Lagerung

Bei Temperaturen zwischen -5°C und +40°C lagern.

Bei 20°C ist das Produkt in der Sprühdose 36 Monate und bei allen anderen Darreichungsformen, eine Aufbewahrung in der ungeöffneten Originalverpackung vorausgesetzt, 60 Monate lang haltbar.

Das Sicherheitsdatenblatt kann im Internet eingesehen werden auf der Website www.quickfds.com. Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Angaben wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Ergebnis der in unseren Labors durchgeführten Messungen. Angesichts der Vielzahl verschiedener Materialien, bestehender Qualitätsunterschiede und der Vielseitigkeit der Arbeitsmethoden empfehlen wir den Anwendern, Vorversuche unter tatsächlichen Einsatzbedingungen durchzuführen.

Das vorliegende Dokument kann in Abhängigkeit von der Weiterentwicklung der Produkte bzw. unseres Wissensstands ohne weitere Vorankündigung geändert werden. Wir empfehlen Ihnen daher, vor der Anwendung zu prüfen, ob Ihnen die neueste Version vorliegt.