

LISSE JOINT

FONCTIONNALITE

Permet de lisser les joints frais de mastics silicone, acrylique, Pu, MS Polymère... et de réaliser facilement des joints réguliers

- Sanitaire

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Spécifications
Nature	Caoutchouc souple
Couleur	Bleu
Nombre de lisseurs	3
Taille de joints	5mm, 8mm, 10mm, 16mm, angle à 90° et angle arrondi

Mise en œuvre

Mode d'emploi

- Une fois le mastic déposé, utilisé le lisseur avec l'angle souhaité.
- Veiller à humidifier l'outil avant utilisation.
- A l'aide de l'outil, lisser de manière régulière.

Nettoyage du matériel

Le nettoyage du matériel se fait en fonction du mastic à lisser. Utiliser le solvant indiqué pour chaque type de mastic.

Précautions d'emploi

La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur www.quickfds.com ou sur <http://www.geb.fr/fiches.php>

Astuce

Délimiter préalablement l'emplacement du joint en posant un ruban adhésif que l'on enlèvera immédiatement après le lissage.

Stockage

La date d'expiration notée sur l'emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des conditions normales d'hygrométrie.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous vous recommandons d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur <http://www.geb.fr/fiches.php>, que vous êtes en possession de la dernière version.