

## GEBSICONE W

### FUNKCIONALUMAS

**Silikoninis hermetikas acto pagrindu, su fungicidais (apsauga nuo pelėsių). Sukurta specialiai sanitarinei techninei įrangai.**

- Hermetinis sandarinimas aplink sanitarinių įrenginių: praustuvai, baseinai, dušų bakai, vonios, plautuvės, vietos šalia plautuvių laboratorijose ir visos kitos vietos, kur drėgmė gali skatinti pelėsių atsiradimą.
- Efektyvus fungicidas neleidžia formuotis juodoms dėmėms, kurios suteikia sandarikliui nešvarią išvaizdą
- Taikoma ant stiklo, emalio, porceliano.
- Nenaudoti ant sintetinių, akrilo arba sudėtinių medžiagų, taip pat ant natūralaus akmens (marmuras, granitas po bandymų) naudokite kartu su „GEBSICONE W2“.
- Naudojant ant akrilo medžiagų, naudokite kartu su „GEBSICONE W3“ arba „GEBSICONE W2“.
- Nenaudoti akvariumuose: fungicidai pavojingi žuvims, naudoti permatomą „GEBSICONE S“.

### Kokybės sertifikatai ir licenzijos

**CE ženklas: DOP n° 17926125-1**

- **Ekspluatacinių savybių deklaracija - san techninis hermetikas: EN 15651-3 S - XS1 klasė**

### Techninės charakteristikos

| Charakteristika                  | Specifikacija                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Spalva                           | Pusiau skaidrus, baltas                                              |
| Išvaizda                         | Tiksotropinė masė (nenuteka)                                         |
| Tinklinės struktūros rūšis       | Acto                                                                 |
| Tankis                           | 0,98                                                                 |
| Plutelės susidarymo laikas       | 5 min                                                                |
| Klijingumo praradimo laikas      | 45 min                                                               |
| Paėmimo greitis                  | 2 mm pirmąsias 24 val.                                               |
| Sanitarinių prietaisų naudojimas | Po 3 valandų / palaukti 24 val., jei yra tiesioginis vandens srautas |
| <b>Su tinkleliu:</b>             |                                                                      |
| Kietumas pagal Šorą              | 18                                                                   |
| Tamprumo modulis esant 100%      | 0,36 MPa                                                             |
| Pailgėjimas tempiant             | 150 %                                                                |
| Atsparumas temperatūrai          | Nuo -40°C iki +100°C                                                 |
| Išėmimas                         | Vidutinis                                                            |

|            |                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atsparumas | - senėjimui net karštoje drėgnoje aplinkoje.<br>- skalbimo vandeniui ir buitiniams valymo priemonėms. |
| Sukibimas  | Puikus sukibimas su stiklu, emaliu, porcelianu                                                        |
| Dažymas    | Ne                                                                                                    |

Visi šie duomenys išmatuoti esant 23 °C temperatūrai ir 50 % santykinei oro drėgmei. Priklausomai nuo kietėjimo sąlygų nurodytas laikas gali skirtis.

## Naudojimas

### Paruošimas


- Pagrindas turi būti sausas, be dulkių ir nuriebalintas.
- Nenaudoti esant mažesnei nei +5°C arba aukštesnei nei +40°C temperatūrai..

### Naudojimo instrukcijos


- Labai gilių sandarinamų siūlių gylį reikia sumažinti poliretaninėm putomis. Paprastai sandarinimo gylis turi būti mažesnis nei pusė jo pločio (ne ties išėjimu).
- Nupjauti antgalio viršūnėlę, kad jo skersmuo būtų truputį mažesnis nei sandarinimo siūlės skersmuo, po to užtepti hermetiko.
- Išlyginkite, pvz., naudodami glaistymo mentelę GEB ne vėliau kaip praėjus 5 min. po uždėjimo.

### Naudojamas kiekis

Atsižvelgiant į sandarinimo siūlės matmenis ir naudojimą, 310 ml tūtelė leidžia sudaryti tokio ilgio (sandarinimo ilgis nurodytas metrais) sandarinimo siūlę:



| Gylis, mm (p) | Plotis, mm (l) |     |     |     |     |     |
|---------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|               | 8              | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  |
| 4             | 9.6            | 7.7 | 5.1 | 3.8 | 3.1 | 2.5 |
| 5             | 7.7            | 6.2 | 4.1 | 3.1 | 2.4 | 2.0 |
| 7             | 5.5            | 4.4 | 2.9 | 2.2 | 1.7 | 1.4 |
| 8             | 4.8            | 3.8 | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 1.2 |
| 10            |                | 3.1 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 |
| 12            |                |     | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
| 15            |                |     | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.6 |
| 20            |                |     |     | 0.7 | 0.6 | 0.5 |



|                 | Laido skersmuo mm (d) |      |     |     |     |
|-----------------|-----------------------|------|-----|-----|-----|
|                 | 5                     | 6    | 8   | 10  | 12  |
| Sujungimo ilgis | 15.7                  | 10.9 | 6.0 | 3.8 | 2.6 |

### Įrangos valymas

Neišdžiūvus silikonui, įranga valoma acetonu, vaitspiritu arba etilo spiritu, silikonui sukietėjus - nugrindant.

## **Atsargumo priemonės**

Saugos duomenų lapą galite rasti internete adresu [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) arba [www.geb.fr](http://www.geb.fr)

Jei produktui taikomi ploviklių reglamentai: sudedamųjų dalių sąrašą galima gauti iš [reach@geb.fr](mailto:reach@geb.fr)

Jei produktui taikomi biocidų reglamentai arba jei jo sudėtyje yra apsaugančių biocidų: susipažinkite su saugos duomenų lapu ir produktus naudokite atsakingai.

## **Patarimas**

**Sandariklio siūlės vietą iš anksto apribokite lipnia juosta, kurią reikia nuimti iš karto po išlyginimo.**

## **Pastabos**

Silikono negalima dažyti.

Ilgai saugojant esant aukštesnei temperatūrai kartais gali pakenkti produkto savybėms.

## **Laikymas**

Laikykite nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje.

Ant pakuotės nurodytas tinkamumo vartoti terminas taikomas 20 °C temperatūroje laikomam neatidarytam produktui normalios drėgmės sąlygomis.

## **Pakuočių ir atliekų rūšiavimas**

Vadovaukitės ant gaminio pakuotės pateiktais nurodymais ir galiojančiais vietos teisės aktais.

Šiame techniniame apraše informacija pateikta vadovaujantis sąžiningumo principu. Ji gauta atlikus bandymus mūsų laboratorijoje. Atsižvelgdami į didelę medžiagų įvairovę, kokybės skirtumus bei darbo metodų įvairovę, rekomenduojame prieš naudojant produktą, atlikti preliminarinius bandymus realiomis naudojimo sąlygomis.

Šis dokumentas gali būti keičiamas be jokio pranešimo, keičiantis produktams ar mūsų turimai informacijai. Taip pat rekomenduojame pasitikrinti (<http://www.geb.fr>), ar jūsų turima dokumento versija yra naujausia.