

GEBSICONE W3

Funkcionalumas

Acto rūgšties silikono mastika, turinti fungistatinį poveikį (saugo nuo pelėsio) – ypatinga sanitarinė kokybė, įvairiems paviršiams.

- Elastinė sandarinimo siūlė aplink sanitarinius prietaisus: praustuvus, vandens indus, dušo platformas, vonias, kriaukles, laboratorinius stalus ir visas vietas, kurių drėgmė gali skatinti pelėsio formavimąsi.
- Taikoma ant stiklo, emalio, porceliano, akrilo, aliuminio, PVC, medienos.
- Efektyviai panaudojus fungicidinę priemonę, ji neleidžia susidaryti juodoms dėmėms, sukeliančioms siūlės nešvarumo įspūdį.
- Taikydami ant iš dervos, kompozicinės medžiagos ar natūralaus akmens (marmuro, granito po išbandymo) pagamintos įrangos, naudokite GEBSICONE W2.
- Nenaudokite akvariumams (fungicidinės priemonės yra pavojingos žuvims), naudokite permatomą GEBSICONE S.

Kokybės sertifikatai ir licenzijos

CE ženklas: DOP Nr. 17926501-1

- **Mastika sanitarinėms siūlėms: standartas EN 15651-3 S – klasė XS1**

Techninės charakteristikos

Charakteristikos	Specifikacijos
Spalva	Permatoma, balta
Išvaizda	Tiksotropinė pasta (netekanti)
Mastikos tipas	Acto rūgšties
Tankis	1,01
Plėvelės susidarymo laikas	12–20 min
Lipnumo praradimo laikas	30 min
Sustingimo greitis	2 mm pirmąsias 24 val.
Sanitarinių prietaisų naudojimas	Po 1 val.
<u>Ant sukietėjusios siūlės:</u>	
Šoro A kietumas	18
Elastingumo modulis esant 100 % pailgėjimui	0,38 MPa
Pailgėjimas iki trūkio	250 %
Atsparumas temperatūrai	Nuo -40 °C iki +140 °C be sukietėjimo ir suminkštėjimo
Susitraukimas	Silpnas

Atsparumas	Senėjimui, net šiltoje ir drėgnoje aplinkoje Vandeniui su skalbimo milteliais ir paplitusiomis buitinės priežiūros priemonėmis, aliejams, taukams.
Sukibimas	Puikiai tinka ant stiklo, emalio, porceliano, aliuminio, akrilo, medienos, PVC.
Dažymas	Ne

Visi šie duomenys gauti matuojant 23 °C temperatūroje ir esant 50 % santykinei drėgmei. Atsižvelgiant į kietėjimo sąlygas, šie laiko duomenys gali skirtis.

Naudojimas

Paruošimas


- Atraminiai paviršiai turi būti sausi, nedulkėti ir neriebaluoti.
- Mastikos netaikyti esant mažesnei nei +5 °C arba aukštesnei nei +40 °C temperatūrai.

Naudojimo instrukcija


- Jei siūlės per gilios, gylį reikėtų sumažinti naudojant porėtą putą. Apskritai siūlės gylis turi būti mažesnis nei pusė jos pločio (jei ji nėra kiaura).
- Nupjaukite purkštuko galą, kad jo skersmuo būtų šiek tiek mažesnis už siūlės skersmenį, kad galėtumėte įleisti medžiagos.
- Išlyginkite, pvz., naudodami glaistymo mentelę GEB ne vėliau kaip praėjus 5 min. po uždėjimo.

Naudojamas kiekis

Atsižvelgiant į siūlės matmenis ir taikymo būdą, 280 ml kasete galima sudaryti toliau nurodyto ilgio siūlę (siūlės ilgis išreikštas metrais):



Gylis mm (p)	Plotis mm (l)					
	8	10	15	20	25	30
4	8,7	7	4,6	3,5	2,8	2,3
5	7	5,6	3,7	2,8	2,2	1,8
7	5	4	2,6	2	1,6	1,3
8	4,3	3,5	2,3	1,7	1,4	1,1
10		2,8	1,8	1,4	1,1	0,9
12			1,5	1,1	0,9	0,7
15			1,2	0,9	0,7	0,6
20				0,7	0,5	0,4



	Virvelės skersmuo mm (d)				
	5	6	8	10	12
Siūlės ilgis	14,2	9,9	5,5	3,5	2,4

Įrangos valymas

Įranga valoma acetonu, vaitspiritu arba etilo alkoholiu prieš džiovinant mastiką ir grandant ją po sukietėjimo.

Atsargumo priemonės

Saugos duomenų lapą galite rasti internete adresu www.quickfds.com arba www.geb.fr .

Jei priemonei taikomas ploviklių reglamentavimas: Sudedamųjų dalių sąrašą galite gauti pateikę prašymą adresu reach@geb.fr

Jei priemonei taikomas biocidinių medžiagų reglamentavimas arba jei jame yra jai apsaugoti skirtų biocidinių medžiagų: Žr. Saugos duomenų lapą – naudojamas priemonės naudokite atsakingai.

Patarimas

Siūlės vietą apribokite iš anksto lipnia juostele. Ji pašalinama iškart po išlyginimo.

Pastabos

Mastikos dažyti negalima.

Ilgesnį laiką laikant aukštesnėje temperatūroje tam tikrais atvejais gali pasikeisti galutinės gaminio charakteristikos.

Laikymas

Laikykite nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje.

Ant pakuotės nurodyta galiojimo data taikoma 20 °C temperatūroje laikomam neatidarytam gaminiui normalios drėgmės sąlygomis.

Pakuočių ir atliekų rūšiavimas

Žr. ant gaminio pakuotės pateiktas nuorodas ir taikomas vietines taisykles.

Šiame techniniame duomenų lape esanti informacija yra pateikta sąžiningai, remiantis mūsų laboratorijoje atliktais matavimais. Kadangi egzistuoja daugybė įvairios kokybės medžiagų ir skiriasi darbo metodai, rekomenduojame iš pradžių atlikti bandymus faktinėmis naudojimo sąlygomis.

Šis dokumentas gali būti be išankstinio įspėjimo keičiamas tobulinant priemonės arba atsižvelgiant į mūsų turimas žinias. Rekomenduojame tikrinti adresu <http://www.geb.fr>, ar tikrai turite vėliausią versiją.