

GEBSICONE W

Функціональність

Силіконовий ацетатний герметик з фунгіцидними властивостями (захист від плісняви). Спеціальна санітарна якість.

- Еластичний герметичний шов навколо сантехнічних приладів (умивальники, раковини, душові піддони, ванни, мийки, лабораторні столи) та всіх ділянок, де волога може сприяти утворенню цвілі.
- Наявність ефективного фунгіциду запобігає появі чорних плям, що надають шву брудного вигляду.
- Придатний для нанесення на скло, емаль, порцеляну.
- У разі застосування на смолі, композитах, натуральному камені (мармур, граніт після перевірки) використовуйте GEBSICONE W2.
- У разі застосування на акрилових матеріалах використовуйте GEBSICONE W3 або GEBSICONE W2.
- Заборонено застосовувати для акваріумів (фунгіциди небезпечні для риб), використовуйте GEBSICONE S Translucide.

Етикетки та сертифікати відповідності

Знак CE: DOP № 17926125-1

- Герметик для санітарних швів: стандарт EN 15651-3 S – клас XS1

Технічні характеристики

Характеристики	Специфікації
Колір	Напівпрозорий, білий
Зовнішній вигляд	Тиксотропна паста (не тече)
Тип герметика	Ацетатний
Щільність	0.98
Час утворення плівки	5 хв
Час втрати липкості	45 хв
Швидкість затвердіння	2 мм протягом перших 24 годин
Використання сантехнічних приладів	Через 3 години/зачекати 24 години у разі прямого контакту з водою
<u>Властивості затверділого шва:</u>	
Твердість за Шором А	18
Модуль пружності при 100 % розтягуванні	0.36 МПа
Подовження при розриві	150 %
Температурна стійкість	Від -40 °C до +100 °C
Відшарування	Середнє

GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de
Gaulle Cedex – Франція

Тел.: 33 (0)1 48 17 99 99 - Факс: 33 (0)1 48 17 98 00 - www.geb.fr

Стійкість	До старіння, навіть у теплому і вологому середовищі До миючих засобів та звичайних побутових засобів для чищення
Адгезія	Відмінна на склі, емалі, порцеляні
Фарбування	Ні

Всі ці дані вимірювались при 23 °C та 50 % відносної вологості. Ці показники можуть змінюватися, залежно від умов затвердіння.

Застосування

Підготовка


- Поверхні мають бути сухими, без пилу та знежиреними.
- Заборонено наносити герметик при температурі нижче +5 °C або вище +40 °C.

Спосіб застосування


- Для занадто глибоких швів обмежити глибину за допомогою пористої піни. Зазвичай глибина шва має бути менша за половину його ширини (для непрохідних швів).
- Відрізати кінчик насадки на діаметр трохи менший за ширину шва, після чого застосувати герметик.
- Розгладити, наприклад, за допомогою шпателя GEB, не пізніше ніж через 5 хвилин після нанесення.

Витрата

Залежно від розмірів шва та способу нанесення, картридж об'ємом 310 мл розрахований на шов відповідної довжини (довжина шва вказана в метрах):



Глибина в мм (p)	Ширина в мм (l)					
	8	10	15	20	25	30
4	9.6	7.7	5.1	3.8	3.1	2.5
5	7.7	6.2	4.1	3.1	2.4	2.0
7	5.5	4.4	2.9	2.2	1.7	1.4
8	4.8	3.8	2.5	1.9	1.5	1.2
10		3.1	2.0	1.5	1.2	1.0
12			1.7	1.2	1.0	0.8
15			1.3	1.0	0.8	0.6
20				0.7	0.6	0.5



	Діаметр шнура в мм (d)				
	5	6	8	10	12
Довжина шва	15.7	10.9	6.0	3.8	2.6

Очищення обладнання

GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex – Франція
Тел.: 33 (0)1 48 17 99 99 - Факс: 33 (0)1 48 17 98 00 - www.geb.fr

Для очищення інструментів використовують ацетон, уайт-спірит або етиловий спирт до висихання герметика, а після затвердіння очищення проводять шляхом зрізання/зішкрібання.

Запобіжні заходи під час використання

Паспорт безпеки див. на сайті www.quickfds.com або www.geb.fr.

Якщо до засобу застосовуються норми щодо миючих засобів, список компонентів можна отримати за запитом за адресою reach@geb.fr

Якщо до засобу застосовуються норми щодо біоцидів або якщо він містить біоциди для захисту, див. паспорт безпеки — Будь ласка, використовуйте засоби відповідально.

Порада

Попередньо окресліть місце шва, наклавши малярську стрічку, яку слід зняти одразу після розгладжування герметика.

Коментарі

Герметик не підлягає фарбуванню.

Тривале зберігання за підвищеної температури може в деяких випадках змінити кінцеві властивості засобу.

Зберігання

Зберігати при температурі від +5°C до +30°C.

Термін придатності, який зазначений на пакуванні, визначається на невідкритому виробі, що зберігається при температурі 20°C за нормальної вологості.

Сортування упаковки та відходів

Див. інформацію на упаковці засобу та чинні місцеві правила.

Інформація в цьому технічному паспорті надана добросовісно і є результатом вимірювань, проведених в нашій лабораторії. У зв'язку з великою кількістю матеріалів, різницею в якості і різними методами роботи рекомендуємо провести попередні випробування в реальних умовах експлуатації.

Цей документ може бути змінений без попереднього повідомлення відповідно до розробки засобу або наявної у нас інформації, тому рекомендуємо перевіряти останню версію на сайті <http://www.geb.fr>.

GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de
Gaulle Cedex – Франція
Тел.: 33 (0)1 48 17 99 99 - Факс: 33 (0)1 48 17 98 00 - www.geb.fr