

GEBSICONE W3

Функціональність

Силіконовий ацетатний герметик з фунгіцидними властивостям (захист від плісняви). Спеціальна санітарна якість, призначений для різних типів поверхонь.

- Еластичний герметичний шов навколо сантехнічних приладів (умивальники, раковини, душові піддони, ванни, мийки, лабораторні столи) та всіх ділянок, де волога може сприяти утворенню цвілі.
- Можна наносити на скло, емаль, порцеляну, акрил, алюміній, ПВХ, дерево.
- Наявність ефективного фунгіциду запобігає появі чорних плям, що надають шву брудного вигляду.
- У разі застосування на смолі, композитах або натуральному камені (мармур, граніт після перевірки) використовуйте GEBSICONE W2.
- Заборонено застосовувати для акваріумів (фунгіциди небезпечні для риб), використовуйте GEBSICONE S translucide.

Етикетки та сертифікати відповідності

Знак CE: DOP № 17926501-1

- Герметик для санітарних швів: стандарт EN 15651-3 S – клас XS1

Технічні характеристики

Характеристики	Специфікації
Колір	Напівпрозорий, білий
Зовнішній вигляд	Тиксотропна паста (не тече)
Тип герметика	Ацетатний
Щільність	1.01
Час утворення плівки	12-20 хв
Час втрати липкості	30 хв
Швидкість затвердіння	2 мм протягом перших 24 годин
Використання сантехнічних приладів	Через 1 годину
<u>Властивості затверділого шва:</u>	
Твердість за Шором А	18
Модуль пружності при 100 % розтягуванні	0.38 МПа
Подовження при розриві	250 %
Температурна стійкість	Від -40 °C до +140 °C без затвердіння або розм'якшення
Відшарування	Слабке
Стійкість	До старіння, навіть у теплому і вологому середовищі

GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex – Франція

Тел.: 33 (0)1 48 17 99 99 - Факс: 33 (0)1 48 17 98 00 - www.geb.fr

	До м'яких засобів та звичайних побутових засобів для чищення, олій та жирів
Адгезія	Відмінна на склі, емалі, порцеляні, алюмінії, акрилі, дереві та ПВХ.
Фарбування	Ні

Всі ці дані вимірювались при 23 °C та 50 % відносної вологості. Ці показники можуть змінюватися, залежно від умов затвердіння.

Застосування

Підготовка


- Поверхні мають бути сухими, без пилу та знежиреними.
- Заборонено наносити герметик при температурі нижче +5 °C або вище +40 °C.

Спосіб застосування


- Для занадто глибоких швів обмежити глибину за допомогою пористої піни. Зазвичай глибина шва має бути менша за половину його ширини (для непрохідних швів).
- Відрізати кінчик насадки на діаметр трохи менший за ширину шва, після чого застосувати герметик.
- Розгладити, наприклад, за допомогою шпателя GEB, не пізніше ніж через 5 хвилин після нанесення.

Витрата

Залежно від розмірів шва та способу нанесення, картридж об'ємом 280 мл розрахований на шов відповідної довжини (довжина шва вказана в метрах):



Глибина в мм (СТ)	Ширина в мм (l)					
	8	10	15	20	25	30
4	8.7	7	4.6	3.5	2.8	2.3
5	7	5.6	3.7	2.8	2.2	1.8
7	5	4	2.6	2	1.6	1.3
8	4.3	3.5	2.3	1.7	1.4	1.1
10		2.8	1.8	1.4	1.1	0.9
12			1.5	1.1	0.9	0.7
15			1.2	0.9	0.7	0.6
20				0.7	0.5	0.4



	Діаметр шнура в мм (d)				
	5	6	8	10	12
Довжина шва	14.2	9.9	5.5	3.5	2.4

GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex – Франція
Тел.: 33 (0)1 48 17 99 99 - Факс: 33 (0)1 48 17 98 00 - www.geb.fr

Очищення обладнання

Для очищення інструментів використовують ацетон, уайт-спірит або етиловий спирт до висихання герметика, а після затвердіння очищення проводять шляхом зрізання/зішкрібання.

Запобіжні заходи під час використання

Паспорт безпеки див. на сайті www.quickfds.com або www.geb.fr.

Якщо до засобу застосовуються норми щодо миючих засобів, список компонентів можна отримати за запитом за адресою reach@geb.fr

Якщо до засобу застосовуються норми щодо біоцидів або якщо він містить біоциди для захисту, див. паспорт безпеки — Будь ласка, використовуйте засоби відповідально.

Порада

Попередньо окресліть місце шва, наклавши малярську стрічку, яку слід зняти одразу після розгладжування герметика.

Коментарі

Герметик не підлягає фарбуванню.

Тривале зберігання за підвищеної температури може в деяких випадках змінити кінцеві властивості засобу.

Зберігання

Зберігати при температурі від +5°C до +25°C.

Термін придатності, який зазначений на пакуванні, визначається на невідкритому виробі, що зберігається при температурі 20°C за нормальної вологості.

Сортування упаковки та відходів

Див. інформацію на упаковці засобу та чинні місцеві правила.

Інформація в цьому технічному паспорті надана добросовісно і є результатом вимірювань, проведених в нашій лабораторії. У зв'язку з великою кількістю матеріалів, різницею в якості і різними методами роботи рекомендуємо провести попередні випробування в реальних умовах експлуатації.

Цей документ може бути змінений без попереднього повідомлення відповідно до розробки засобу або наявної у нас інформації, тому рекомендуємо перевіряти останню версію на сайті <http://www.geb.fr>.

GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de
Gaulle Cedex – Франція
Тел.: 33 (0)1 48 17 99 99 - Факс: 33 (0)1 48 17 98 00 - www.geb.fr